

Précentrage VZ-R-12-22-K

Article 13781




ingun[®]

Partner for Future Technology

- Précentrage confirmé, pour positionner la carte électronique sur le lit d'aiguilles
- Montage simple et rapide sur la plaque d'applique.

Utilisation

Les dispositifs de précentrage (VZ) sont montés sur la plaque d'applique et ils servent d'aide à la mise en place afin de prépositionner des cartes électroniques facilement et vite sur le lit d'aiguilles.



Données générales

Groupe de produits:
Série:
Type:
Version:
Type d'accessoire:
Matériau:
Couleur:
Poids:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Précentrages
VZ
VZ, rond, centré
Non ESD
Accessoires d'équipement
POM
blanc
0,01 kg
+ 10 °C
+ 60 °C
RoHS-3

Caractéristiques techniques

Montage: Filetage M4
Longueur: 22 mm
Diamètre: 12 mm

Adapté aux

Kits de remplacement version: pas de restrictions
Interfaces de test manuelles (MA): MA 2009, MA 2011, MA 2012, MA 2013, MA 2013T, MA 2014
Interfaces de test pneumatiques (PA): PA xxx # PA xxxx
Interfaces de test sous vide (VA): VA xxxx
Kits de remplacement MA (ATS MA): ATS MAxx, ATS MAxxx
Kits de remplacement VA (ATS VA): ATS VINxxx
Kits de remplacement PA (ATS PA): ATS PAZxxx, ATS PAxxxx
Kits amovibles WS: WS
Pour mise en contact à 2 niveaux: oui