

Précentrage

VZ-R-12-22-K-X

Article 42295

ingun[®]




Partner for Future Technology

- Précentrage confirmé, pour positionner la carte électronique sur le lit d'aiguilles
- Montage simple et rapide sur la plaque d'applique.

Utilisation

Les dispositifs de précentrage (VZ) sont montés sur la plaque d'applique et ils servent d'aide à la mise en place afin de prépositionner des cartes électroniques facilement et vite sur le lit d'aiguilles.

INGUN SELECTION



Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Matériau:

Couleur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Précentrages

VZ

VZ, rond, excentré

Non ESD

Accessoires d'équipement

POM

blanc

0,01 kg

+ 10 °C

+ 60 °C

RoHS-3;6c

Caractéristiques techniques

Montage:

Longueur:

Diamètre:

Douille fileté M3

22 mm

12 mm

Adapté aux

Kits de remplacement version:

Interfaces de test manuelles (MA):

2013, MA 2013T, MA 2014

Interfaces de test pneumatiques (PA):

Interfaces de test sous vide (VA):

Kits de remplacement MA (ATS MA):

Kits de remplacement VA (ATS VA):

Kits de remplacement PA (ATS PA):

Kits amovibles WS:

Pour mise en contact à 2 niveaux:

pas de restrictions

MA 2009, MA 2011, MA 2012, MA

PA xxx # PA xxxx

VA xxxx

ATS MAxx, ATS MAxxx

ATS VINxxx

ATS PAZxxx, ATS PAxxxx

WS

oui